



NEU



# Waschgerät Typ GW-0, GW-A




Pistolen-Waschgerät GW-0 und GW-A mit optionalem Untergestell

## GESCHA Waschgerät GW-0, GW-A für Lösemittellacke

- wirksame **Reinigung von Lackier- und Spritzpistolen**, farbverschmutzten Teilen und Handwerkzeugen
- kraftvolle Absaugung
- Absaugung mit automatischer Zu-, und Abschaltung
- ergonomisch dimensionierter Einzel-Arbeitsplatz
- manuelle, mengenverstellbare Frischverdünner-Düse
- Gehäuseausführung in hochwertigem Edelstahl zur Wandmontage oder
- optional mit Untergestell
- Einsatz für Lösemittel oder Wasser
- Ansaugschläuche mit Doppel-Edelstahlfilter
- Reinigungs-Durchlauf-Pinsel mit regulierbarer Menge
- Zeitschaltuhr für automatische Durchlauf-Reinigung (nur bei GW-A)

### Tipp:

Wir empfehlen den Waschgerät Typ GW-A mit Zusatzdüsen und Auto/Zeitschaltuhr-Reinigung.



Schneller reinigen mit dem Durchlaufpinsel



Ruckzuck Durchlaufpinsel. Die Lösemittel/Reinigungslösung läuft durch den Pinsel.



Wandversion ohne Untergestell



Einfache Handhabung, Abbildung mit Zeitschaltuhr, Typ GWA



Type GW-0/A mit optionalem Untergestell

Waschgerät Typ GW-0, GW-A	GW-0	GW-A
<b>Art.-Nr.</b>	<b>70300-GW0-WL</b>	<b>70300-GWA-WL</b>
Zeitschaltuhr / Waschautomat	-	standard
Gehäuse aus Edelstahl	standard	standard
Reinigungspinsel mit einstellbarer Durchlaufmenge	standard	standard
Spannklammer für Pistole	standard	standard
Frischverdünnerdüse (Menge einstellbar)	standard	standard
Abluftschlauch (ø 60 mm, Länge 1500 mm)	standard	standard
Breite Gehäuse (mm)	640	640
Höhe Gehäuse (mm)	370	370
Tiefe Gehäuse (mm)	510	510
Betriebsdruck/max, Druckluftanschluss (bar)	5,5 / 6	5,5 / 6
Gewicht (kg)	28	28
<b>Optional</b>		
Art. 70300-GW-UTR	Untergestell mit Tür (rechtsöffnend)	
Art. 590-KOAGW-B1	Koagulierungsmittel für Reinigung mit Wasser (900g.)	